











# FREEflap push-to-open

Einsatzbereiche  
ranges of use

## FREEflap mini




Fronthöhe / front height [mm]		Typologie / Typology		Einsatzbereich der Auswervarianten / Types of push-latches & ranges of use [kg]					
				Montage- variante	Typ 1	Typ 2	Typ 3	2x Typ 2	2x Typ 3
		Einbohren / Inserted	Art.Nr.						
			Art.Nr.	2719327045	2719337045	2719347045	2719337045	2719347045	
		Aufschrauben / fixed upon	Art.Nr.						
			Art.Nr.	2719357045	2719367045	2719377045	2719367045	2719377045	
		37 mm	Art.Nr.	2719387045	2719397045	2719407045	2719397045	2719407045	
		28 mm	Art.Nr.	2719387045	2719397045	2719407045	2719397045	2719407045	
				Frontgewicht / front weight [kg]					
250		A		1,3 - 3,1	3,1 - 3,8	-	-	-	
		B		-	2,9 - 5,1	5,1 - 6,4	-	-	
		C		-	-	5,4 - 6,9	6,9 - 10,5	10,5 - 11,8	
275		A		1,2 - 3,0	3,0 - 3,3	-	-	-	
		B		2,5 - 3,3	3,3 - 5,0	5,0 - 5,7	-	-	
		C		-	-	4,8 - 6,8	6,8 - 10,0	10,0 - 10,6	
300		A		1,1 - 2,7	2,7 - 3,1	-	-	-	
		B		2,4 - 3,0	3,0 - 4,6	4,6 - 5,1	-	-	
		C		-	-	4,4 - 6,6	6,6 - 9,6	-	
325		A		1,0 - 2,6	2,6 - 2,8	-	-	-	
		B		2,1 - 3,0	3,0 - 4,2	4,2 - 4,6	-	-	
		C		-	-	4,0 - 6,0	6,0 - 8,8	-	
350		A		0,9 - 2,4	2,4 - 2,6	-	-	-	
		B		2,0 - 2,9	2,9 - 4,2	-	-	-	
		C		-	3,7 - 3,9	3,9 - 5,9	5,9 - 8,1	-	
375		A		0,9 - 2,3	-	-	-	-	
		B		1,9 - 2,7	2,7 - 3,8	-	-	-	
		C		-	3,5 - 3,9	3,9 - 5,7	5,7 - 7,5	-	
400		A		0,8 - 2,1	-	-	-	-	
		B		1,7 - 2,7	2,7 - 3,6	-	-	-	
		C		-	3,2 - 3,8	3,8 - 5,6	5,6 - 7,0	-	
425		A		0,7 - 1,9	-	-	-	-	
		B		1,5 - 2,3	2,3 - 3,4	-	-	-	
		C		-	2,9 - 4,0	4,0 - 5,0	5,0 - 6,5	-	
450		A		0,6 - 1,7	-	-	-	-	
		B		1,4 - 2,4	2,4 - 3,2	-	-	-	
		C		-	2,7 - 3,3	3,3 - 5,1	5,1 - 6,1	-	

## FREEflap forte

350		D		-	5,2 - 8,1	8,1 - 11,0	-	-	
		E		-	-	6,7 - 11,8	11,8 - 14,3	-	
		F		-	-	-	10,1 - 17,9	17,9 - 21,4	
		G		-	-	-	13,5 - 18,1	18,1 - 27,3	
400		D		-	4,7 - 9,0	9,0 - 9,6	-	-	
		E		-	5,9 - 7,9	7,9 - 11,6	11,6 - 12,4	-	
		F		-	-	8,9 - 10,7	10,7 - 17,2	17,2 - 18,6	
		G		-	-	11,8 - 12,3	12,3 - 17,9	17,9 - 23,3	
450		D		4,1 - 5,0	5,0 - 8,4	-	-	-	
		E		-	5,2 - 7,9	7,9 - 10,9	-	-	
		F		-	-	7,8 - 10,2	10,2 - 16,3	-	
		G		-	-	10,4 - 10,8	10,8 - 16,7	16,7 - 20,5	
500		D		3,7 - 4,9	4,9 - 7,5	-	-	-	
		E		-	4,7 - 7,8	7,8 - 9,7	-	-	
		F		-	-	7,0 - 10,0	10,0 - 14,6	-	
		G		-	-	9,2 - 10,7	10,7 - 16,0	16,0 - 18,3	
550		D		3,3 - 4,9	4,9 - 6,8	-	-	-	
		E		4,2 - 4,5	4,5 - 7,5	7,5 - 8,8	-	-	
		F		-	6,3 - 6,8	6,8 - 9,7	9,7 - 13,2	-	
		G		-	-	8,3 - 10,4	10,4 - 15,3	15,3 - 16,5	
600		D		3,0 - 4,7	4,7 - 6,2	-	-	-	
		E		3,8 - 4,2	4,2 - 7,2	7,2 - 8,0	-	-	
		F		-	5,7 - 6,7	6,7 - 9,2	9,2 - 12,0	-	
		G		-	-	7,6 - 10,2	10,2 - 15,0	-	



# FREEflap push-to-open

Montagehinweise  
Mounting instructions




# FREEflap push-to-open

Montagehinweise  
Mounting instructions



# FREEflap push-to-open

Montagehinweise  
Mounting instructions



# FREEflap push-to-open

Montagehinweise  
Mounting instructions

